

**Csiszolóvászon műhelytekercs (A) kék KK 24, 40 mm × 50 m, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	557710 80
GTIN	4018875266946
Árucikk kategória	56V

**Leírás****Kivitel:**

Sűrű szövésű pamutszövet egyenletesen szórt, műgyanta kötésű **normál korunddal (A)**.  
Nagyon jó szemcsetapadás, kiváló csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam.

**VSM KK 24 típus: Kék** szövet, műhelytekercs normál igénybevételhez.

Csomagolás **beépített letépkéssel**.

**Felhasználás:**

Fém kézi csiszolásához, de más anyagokhoz is jól alkalmazható.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	80
Finomsági fok	durva
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Műhelytekercs szélessége	40 mm
Műhelytekercs hossza	50 m

Terméknév attribútum	40 mm × 50 m
Termék fajtája	Csiszolóvászon

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Szárász	alkalmas		