

Garant**Horony forgácsoló betét letörés nélkül C11, TiN, Horonyszélesség m: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290379 18
GTIN	4045197882066
Árucikk kategória	29L

Leírás**Kivitel:**

TiN bevonattal.

Utánköszörüléshez alkalmas.

Felhasználás:

Horonyok készítéséhez a DIN 6885, DIN 138 és gyári szabványok szerint.

JS9 tűrésű horonyszélességekhez H7 tűrésű forgácsoló betéteket használjon.

Figyelem:

· **Speciális méretek (horonyszélességek) külön ajánlatkérésre szállíthatóak.**

· **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

16 mm horonyszélességtől kötelezően két löket szükséges. Az első löketet kb. a horonyszélesség felével kell elvégezni (pl.10 mm egy 18 mm horonyszélességnél).

Műszaki leírás

Vágóél szélesség w	18,205 mm
Horonymélység t	9 mm
Horonyméretehez m	18 mm

Élvastagság b	18 mm
Szerszámanyag	HSS
Bevonat	TiN
Illesztési pontossághoz	C11
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		