

Garant**Szűkítőpersely PSC szárhoz, SK 50, PSC belső: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301276 6
GTIN	4045197880857
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Belül és kívül köszörült. A PSC szerszámtartóban a hűtőfolyadék-csövekhez kialakított belső menetet össze kell csavarozni az adapterbe integrált hengeres fejű csavarral. A szorítócsavar át van fúrva, ezáltal a rendszer belső hűtéshez alkalmas. Ballufchip furattal.

Felhasználás:

SK-nak PSC-hez való adaptálásához.

Alkalmazható :

Szerszámbefogóhoz **poligon szárral (PSC) ISO 26623-1.**

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Körfutási pontosság: $\leq 3 \mu\text{m}$

A-méret kinyúlási hossz: 80 mm

Külső Ø D: 63 mm

Hossz L: 61 mm

Műszaki leírás

Külső Ø D	63 mm
Hossz L	61 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Befogó	SK 50

Befogó szabvány	ISO 7388-1
Befogó szabvány	DIN 69871
Alak	ADB
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Termék fajtája	Befogó adapter

Tartozék

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308810 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308812 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Meredekkúphoz 50 SK	308820 50

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Meredekkúphoz 50 SK	308830 50