



## Visszaütésmentes kalapács vörösréz betétekkel Hickory nyél, Kalapácsfej Ø: 24mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	754810 24
GTIN	7610733269617
Árucikk kategória	73B

### Leírás

#### Kivitel:

Erős acél középrész felfogó kúppal és vállal a betétek befogásához. Vörösrézből készült betétek. Amerikai Hickory fa nyéllal.

**Visszaütésmentes** a kalapácstestben lévő súlyoknak köszönhetően. Becsapódáskor a súlyok lefelé mozognak és a visszacsapódás ellen hatnak.

#### Felhasználás:

Erőteljes, pontos ütésekhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütéshez.

#### Alkatrész:

Tartalék betéteket lásd 754760 sz.

Tartalék Hickory nyelet lásd 754840 sz.

### Műszaki leírás

Nyél anyaga	Hickory fa
Ház anyaga	Acél
Kalapácsfej Ø	24 mm
Nyélhossz	265 mm
Teljes hossz	290 mm
Súly	0,34 kg
Fejhossz betétekkel	81 mm
Sorozat	PB 306 Cu

Betét anyaga	Vörösréz
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

---

## Tartozék

Tartalék vörösréz betétlapos Kalapácsfej Ø 24 mm	754760 24
--	-----------