



## Visszaütésmentes kalapács vörösréz betétekkel Superglas nyél, Kalapácsfej Ø: 24mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	754820 24
GTIN	7610733269648
Árucikk kategória	73B

### Leírás

#### Kivitel:

Erős acél középész felfogó kúppal és vállal a betétek befogásához. Vörösrézből készült betétek. Szinte törhetetlen nyéllal SUPERGLAS üvegszálból, fekete műanyag markolattal.

**Visszaütésmentes** a kalapácsstestben lévő súlyoknak köszönhetően. Becsapódáskor a súlyok lefelé mozognak és a visszacsapódás ellen hatnak.

#### Felhasználás:

Erőteljes, pontos ütésekhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütéshez.

#### Alkatrész:

Tartalék betéteket lásd 754760 sz.

### Műszaki leírás

Nyél anyaga	Üvegszál
Kalapácsfej Ø	24 mm
Súly	0,41 kg
Nyélhossz	265 mm
Teljes hossz	290 mm
Ház anyaga	Acél
Fejhossz betétekkel	81 mm
Sorozat	PB 308 Cu

Betét anyaga	Vörösréz
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

---

## Tartozék

Tartalék vörösréz betétlapos Kalapácsfej Ø 24 mm	754760 24
--	-----------