



Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel ESD, Pengeszélesség b: 4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	660050 4
GTIN	7610733256099
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Nedves és olajos kézzel is nagy nyomaték vihető át. **Penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület. Fekete hegy. Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.

Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, **ESD-hez alkalmas**.

Előny:

- **Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.**
- **Nincs Cam-out hatás.**
- **Az élek tökéletesen illenek a szabványos és nem szabványos csavarhornyokba.**
- **A markolat sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.**
- **Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Jelölés profil szimbólummal és mérettel.**

Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák meglazításához.

Műszaki leírás

Pengeszélesség b	4 mm
Pengehossz	100 mm
Penge jelölése	2
Működtető hatszög	nem

Teljes hossz	195 mm
Élvastagság a	0,6 mm
Végigmenő penge	nem
Penge hegye	fekete
Sorozat	SwissGrip ESD
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Profil	Lapos csavarhúzó
Szár kivitele	kerek
Ütőfej	nem
Alapanyag	PB Swiss Tools speciális ötvözet
Felület	Nikkelezett és krómozott
Termék fajtája	Csavarhúzó