



## Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel ESD, Pengeszélesség b: 5,5mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	660050 5,5
GTIN	7610733256105
Árucikk kategória	63E

### Leírás

#### Kivitel:

**SwissGrip erős nyél** bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Nedves és olajos kézzel is nagy nyomaték vihető át. **Penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület. Fekete hegy. Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékvitel érdekében.

Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, **ESD-hez alkalmas**.

#### Előny:

- **Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékvitel érdekében.**
- **Nincs Cam-out hatás.**
- **Az élek tökéletesen illenek a szabványos és nem szabványos csavarhornyokba.**
- **A markolat sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.**
- **Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Jelölés profil szimbólummal és mérettel.**

#### Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák meglazításához.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	220 mm
Élvastagság a	0,8 mm
Penge jelölése	3
Pengeszélesség b	5,5 mm

Működtető hatszög	nem
Pengehossz	120 mm
Penge hegye	fekete
Végigmenő penge	nem
Sorozat	SwissGrip ESD
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Profil	Lapos csavarhúzó
Szár kivitele	kerek
Ütőfej	nem
Alapanyag	PB Swiss Tools speciális ötvözet
Felület	Nikkelezett és krómozott
Termék fajtája	Csavarhúzó