

**Csavarhúzó Phillips-hez, 2K-SwissGrip nyéllel ESD, Kereszthorony méret: 0****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 667685 0 |
| GTIN | 7610733256020 |
| Árucikk kategória | 63E |

Leírás**Kivitel:**

SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomaték vihető át. **Penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, **ESD-hez alkalmas**.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Pengehossz | 60 mm |
| Teljes hossz | 140 mm |
| Kereszthorony méret | 0 |
| Csavar Ø-höz | 2-ig mm |
| Sorozat | SwissGrip ESD |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD |
| Profil | Csavarhúzó Phillips-hez |
| Nyél anyaga | Ütésálló polipropilén |
| Felület | Nikkelezett és krómozott |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |

