



Elektronikai hatszög csavarhúzó ESD, Hatszög: 0,89mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	627495 0,89
GTIN	7610733268443
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus felépítésű többkomponensű nyél könnyű járású **forgó sapkával** (a mutatóujj hegyének a támasztására a precíz munkavégzés érdekében). Optimális formájú **gyorsforgató felület** a gyors, hatékony csavarozáshoz és **erőkifejtő zóna** nagyobb nyomatékok átvitelhez. **Penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Maximális méretpontosságú pengék. Nikkelezett és krómozott felület. Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, **ESD-hez alkalmas**.

Felhasználás:

Pontos, hatékony csavarozáshoz az elektronika területén. Ideális finom beállítási és becsabályozási munkálatokhoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	133 mm
Pengehossz	40 mm
Hatszög	0,89 mm
Profil	6-szög rátűzőkulcs
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Forgatható sapka	igen
Gömbvégű fej	nem
Termék fajtája	Csavarhúzó

