

**Garant****Zsugorbefogó, HSK-E 40, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308028 6
GTIN	4045197882202
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási tartomány 10 mm.**
- **3 – 5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

**GARANT:** – HSK működő felületek megmunkálva.**Felhasználás:**

Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302416 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 304755 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Külső Ø D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Befogó	HSK-E 40
Befogó szabvány	DIN 69893

Befogó szabvány	ISO 12164-1
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354235 6-9
Alapszekrény	354290
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354236 6-9
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1