

**Garant****Zsugorbefogó, HSK-E 40, Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 308028 16     |
| GTIN              | 4045197882240 |
| Árucikk kategória | 31A           |

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási tartomány 10 mm.**
- **3 – 5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

**GARANT:** – HSK működő felületek megmunkálva.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302416 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 304755 sz.

**Figyelem:**

Nincs előkészítés hűtőfolyadék-csőhöz.

**Műszaki leírás**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Külső Ø D                 | 32 mm |
| Ø D <sub>2</sub>          | 27 mm |
| A-méret kinyúlási hossz   | 60 mm |
| Befogási Ø D <sub>1</sub> | 16 mm |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogó                               | HSK-E 40                            |
| Befogó szabvány                      | DIN 69893                           |
| Befogó szabvány                      | ISO 12164-1                         |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 μm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HSC                                 |
| Termék fajtája                       | Zsugorbefogó                        |

## Tartozék

|   |                |
|---|----------------|
| Hűtőegység Típus CU1                                    | 354215 CU1     |
| Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm       | 354236 12,1-16 |
| Alapszekrény  | 354290         |
| Zsugorbefogó készülék Típus SU1                         | 354210 SU1     |
| Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm | 354240 12-20   |
| Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm        | 354235 12,1-16 |