

HOLEX**Univerzális csiszoló-tisztító radír, 80×50×20 mm, Típus: M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	557660 M
GTIN	4045197241764
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Flexibilis kézi csiszolótömb, anyagába bekevert rugalmas beágyazású csiszolószemcsékkel (hosszú élettartam, teljesen elhasználható). A nyílt pórusú kötőanyag miatt a csiszolótest soha nem tömődik el. Alkalmos nedves és száraz csiszoláshoz. Víz- és olajálló.

Kedvező árú kivitel korunddal (A).

Felhasználás:

Univerzális, tisztításhoz, polírozáshoz, fényesítéshez, mattírozáshoz és mindenfajta anyag csiszolásához.

Figyelem:

Víz, petróleum, paszták vagy hasonló adalékok **javítják a csiszoló hatást.**

Műszaki leírás

Finomsági fok	közepes
Magasság	20 mm
Szélesség	50 mm
Hossz	80 mm
Terméknév attribútum	80×50×20 mm

Termék fajtája

Csiszolótömb

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		
Kőzet	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		