



Csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez mágnessel, ESD, Pengehossz: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	676658 10
GTIN	7610733269433
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

Erős nyél bőrbarát, jó fogású és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Befogó erős állandó mágnessel.

Nyél bőrbarát elasztomer bevonattal.

Szerszámnnyél vezetőképes műanyagból, **ESD-hez alkalmas**.

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 szárral.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	SwissGrip ESD Stubby
Bit befogó	D 6,3
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
racsnis nyéllal	nem
teleszkópos szárral	nem
Inkl. bitek	nem
Termék fajtája	Bit számszám

