

Garant**Utánköszörülhető tartó, Típus: 10-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290398 10-12
GTIN	4045197882189
Árucikk kategória	29K

Leírás**Kivitel:**

Alumíniumból, praktikus hatszög szárral az egyszerű felhasználás érdekében.

Felhasználás:

A forgácsoló betétek biztonságos és egyszerű utánköszörüléséhez egy csiszolókövel.

Alkalmazható:

290336 – 290379 sz. forgácsoló betétekhez.

Alkalmazható:

290360– 290379 sz. forgácsoló betét: 10 – 12 méret

Forgácsoló fej 290336 sz.: 19 méret

Forgácsoló fej 290346 sz.: 28 méret

Műszaki leírás

L ₁	50 mm
Teljes hossz L _{ges}	150 mm
Lapkatartó Ø D ₁	20 mm
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám