

**HOLEX****Gumi csiszolótányér M14 befogóval. kemény, Külső Ø: 75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554088 75
GTIN	4045197882257
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

**Külső menetes gyorsbefogó rendszerű (Roloc™, Combidisc®) csiszolótárcsák befogásához. Gumi csiszolótányér M14 befogóval.**

A Roloc™ gyorscsere rendszer biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt, „egy forgatással”.

**Felhasználás:**

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

**Figyelem:**

Hozzávaló sarokcsiszolókat a 079325 sz. alatt talál.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Külső Ø	75 mm
Menet	M14
Termék fajtája	Tartótányér