

**Fülvédő Peltor™ LiteCom™****Rendelési adatok**

Rendelés száma	097798
GTIN	7318640063280
Árucikk kategória	04A

**Leírás****Kivitel:**

Passzív zajvédő headset integrált adóvevő készülékkel a fülvédő tokban. A beépített két irányú adóvevő technika lehetővé teszi a más LiteCom™ fülvédővel és adóvevő készülékkel folytatott kommunikációt. A **zajt elnyomó dinamikus mikrofon** egyszerű kommunikációt biztosít hangos környezetben is. A legnagyobb teljesítmény esetén a hatótáv akár három kilométer. A headset a bejelentési kötelezettség nélküli PMR 446 szabvány szerint működik és ezért pontosan 8 csatornával rendelkezik a 446 MHz frekvenciatartományban. A három gombnak köszönhetően még kesztyűben is **könnyen kezelhető**. **Hangvezérelt adás** (VOX) gombok használata nélkül és automatikus kikapcsolás funkció. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).

Kombinált hallásvédő, fejhallgató és mikrofon.

**Felhasználás:**

Zajterhelésnek kitett munkaterületen folytatott kommunikációhoz.

**Szabvány:**

EN 352-1; EN 352-6

**Tartalom:**

2x AA elem (alkáli-mangán) 081556, LR6.

**Figyelem:**

Egészségügyi készlet 097767 sz. HY79 méret.

**Műszaki leírás**

SNR érték (szigetelő érték)	32 dB(A)
Üzemidő	20 óra
Sorozat	Peltor™ LiteCom™
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081556 LR6
Súly	394 g
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	EN 352-1
Szabvány	EN 352-6
Termék fajtája	Fülvédő

**Tartozék**

Zajterhelés jelzőNI100	097305
Tisztasági készlet Típus HY79	097767 HY79