

HOLEX**Erős vanádium kombinált fogó, matt fényű, 2K markolattal., Teljes hossz: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	700445 200
GTIN	4045197882332
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Nagy vágási teljesítmény csekély erő kifejtés mellett. Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 63 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas.

Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont szárok.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Vágási értékek: Zongorahúr max. Ø	2,2 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,8 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Nyel	2K-markolat
Gyártási eljárás	Induktívan edzett élek (kb. 63 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	matt fényű
szikramentes	nem

Termék fajtája

Multifunkciós fogó