

**HOLEX****Univerzális csiszoló-tisztító radír, 80×50×20 mm, Típus: F****Rendelési adatok**

Rendelés száma	557660 F
GTIN	4045197241771
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Flexibilis kézi csiszolótömb, anyagába bekevert rugalmas beágyazású csiszolószemcsékkel (hosszú élettartam, teljesen elhasználható). A nyílt pórusú kötőanyag miatt a csiszolótest soha nem tömődik el. Alkalmos nedves és száraz csiszoláshoz. Víz- és olajálló.

**Kedvező árú kivitel** korunddal (A).

**Felhasználás:**

**Univerzális, tisztításhoz, polírozáshoz, fényesítéshez, mattírozáshoz és mindenfajta anyag csiszolásához.**

**Figyelem:**

Víz, petróleum, paszták vagy hasonló adalékok **javítják a csiszoló hatást.**

**Műszaki leírás**

Finomsági fok	finom
Szélesség	50 mm
Magasság	20 mm
Hossz	80 mm
Terméknév attribútum	80×50×20 mm

Termék fajtája

Csiszolótömb

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		
Kőzet	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		