

**Csiszolóvászon műhelytekercs (A) kék KK 24, 40 mm × 50 m, Szemcsézet: 180****Rendelési adatok**

Rendelés száma	557710 180
GTIN	4018875266984
Árucikk kategória	56V

Leírás**Kivitel:**

Sűrű szövésű pamutszövet egyenletesen szórt, műgyanta kötésű **normál korunddal (A)**.
Nagyon jó szemcsetapadás, kiváló csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam.

VSM KK 24 típus: Kék szövet, műhelytekercs normál igénybevételhez.

Csomagolás **beépített letépkéssel**.

Felhasználás:

Fém kézi csiszolásához, de más anyagokhoz is jól alkalmazható.

Műszaki leírás

Finomsági fok	finom
Szemcsézet	180
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Műhelytekercs szélessége	40 mm
Műhelytekercs hossza	50 m

Terméknév attribútum	40 mm × 50 m
Termék fajtája	Csiszolóvászon

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Szárász	alkalmas		