

**Garant****Mini keretes fűrész Ergonomikus markolat****Rendelési adatok**

Rendelés száma	581196
GTIN	4045197882370
Árucikk kategória	58Z

**Leírás****Kivitel:**

Kompakt keretes fűrész **ergonomikus markolattal** a **fáradtságmentes munkavégzés érdekében** nehezen hozzáférhető helyeken. A dinamikus forma **ideális erő kifejtést** biztosít és a fűrészlap jobb ellenőrzését teszi lehetővé. Fokozatmentes lapfeszesség beállítás a recés anyával.

Lap hossza 200 mm.

A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

**Tartalom:**

**Univerzális fűrészlap** fémhez, aluhoz, fához és műanyaghoz.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	310 mm
Lap hossza	200 mm
Termék fajtája	Kengyeles fűrész

---

**Tartozék**

Fűrészlap készlet, 12 darabos „PUK” univerzális (210)25  
fog / col

---

581280