

Garant**Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány MK szárral, MK-szár: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	341122 4
GTIN	4045197880758
Árucikk kategória	31K

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű hárompofás fúrótokmány precíziós kivitelben. Nagy körfutási pontosság, kulcs nélküli, önzáró, nagy befogóerő. Könnyű kioldás kézzel. Edzett és cserélhető kopó alkatrészek.

- **A fúrótokmány és az MK-szár egy egységet képeznek.**
- **Nagy körfutási pontosság, optimális stabilitás.**
- **A rövid kivitel miatt egyszerű és gyors csere, kis munkaterületekhez előnyös.**

Felhasználás:

Kézi és állványos fúrógépeken, marógépeken, esztergagépeken felfogó tuskére (342300 – 342850 sz.) vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.

Szabvány:**DIN 238****Figyelem:**

Az önzáró hatás csak a jobb forgásiránynál működik.

Műszaki leírás

L ₁ nyitva	86,5 mm
L ₁ zárva	99 mm
Külső Ø	50 mm
Befogási tartomány	1 - 13 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány, kulcs nélküli

