


Garant**Fix 60° VHM központosító csúcs, Legnagyobb Ø / Morse-kúp: 50/4****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 323200 50/4 |
| GTIN | 4045197882479 |
| Árucikk kategória | 31Z |

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy pontosságú VHM csúcs. Alakzáró HM szerkezet az optimális stabilitás és törésállóság érdekében, ezáltal nincs szükség további biztonsági eszközökre.**
- **Csúcsszög 60°.**
- **Magas felületminőségű szár az optimális elhelyezkedés érdekében.**
- **A teljes szerszám edzett és köszörült.**
- **Keményfém hegyek nagy kopású felhasználáshoz.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Nagy pontosságú alkatrészek csiszoló megmunkálásához.

Különleges tartozék:

Kiszerező anya 323230 sz.

Figyelem:

A kiszerező anyát külön rendelje meg. A geometriai méretek DIN 806 E szerint készültek.

Fejhossz L: 57,5 mm

Külső Ø D: 50 mm

Ø d: 35 mm

Maximális körfutáshiba: 0,001 mm

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|--------------------|
| Külső Ø D | 50 mm |
| Morse kúp | 4 |
| Ø d | 35 mm |
| Maximális körfutáshiba | 0,001 mm |
| Fejhossz L | 57,5 mm |
| Termék fajtája | Központosító csúcs |