



LED-es akkus munkalámpa, Típus: STAR



Rendelési adatok

Rendelés száma	081516 STAR
GTIN	5708997356203
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

LED-es akkus munkalámpa nagy fényerejű nagy teljesítményű LED-ekkel és kihajtható, forgatható felakasztó kampóval és erős rögzítőmágnessel. **Praktikus akkus munkalámpa** és építési reflektor egy lámpában kombinálva. **Rugalmas markolat** beépített mágnesekkel, a Scangrip állványra közvetlenül felszerelhető. Beépített Powerbank USB csatlakozóval. Akasztó nélkül.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB töltőkábel.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás	5,2 Ah

Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Égő	LED modul
Fényáram 2 fokozat	500 lm
Fényáram	1000 lm
Teljes szélesség	103 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Teljes hossz	156 mm
Világítási időtartam 2. fokozat	5 óra
Világítási idő	2,5 óra
Súly	710 g
ATEX zóna	Nincs
Gyártó jelölése	STAR
Termék fajtája	Munkalámpa