



Kímélő kalapács 3K nyéllel, nylon betétekkel és acél középső résszel, Kalapácsfej Ø: 27mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	754170 27
GTIN	8024886013857
Árucikk kategória	76D

Leírás

Kivitel:

Szinte törhetetlen 3K nyéllel (alumínium belső rész, poliamid és kaucsuk alkotóelemek), rákovácsolt nyélvédő gallérral és plusz nyélvédővel.

Erős, fém középrész.

Előny:

Törhetetlen, ergonomikus, csúszásmentes, **vibrációmentes és kíméli a csuklót.**

Alkatrész:

Tartalék nylon betétet a 754180 sz. alatt kapható.

Műszaki leírás

Súly	0,358 kg
Nyélhossz	300 mm
Kalapácsfej Ø	27 mm
Nyel anyaga	Alumínium ötvözet mag
Fejhossz betétekkel	81 mm
Betét anyaga	Nylon, fehér, 100 Shore
Nyel	3 komponensű markolat
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Tartalék nylon betét, darab Kalapácsfej Ø 27 mm

754180 27