



Kímélő kalapács 3K nyéllel, nylon betétekkel és acél középső résszel, Kalapácsfej Ø: 50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	754170 50
GTIN	8024886013888
Árucikk kategória	76D

Leírás

Kivitel:

Szinte törhetetlen 3K nyéllel (alumínium belső rész, poliamid és kaucsuk alkotóelemek), rákovácsolt nyélvédő gallérral és plusz nyélvédővel.

Erős, fém középrész.

Előny:

Törhetetlen, ergonomikus, csúszásmentes, **vibrációmentes és kíméli a csuklót.**

Alkatrész:

Tartalék nylon betétet a 754180 sz. alatt kapható.

Műszaki leírás

Nyel anyaga	Alumínium ötvözet mag
Nyelhossz	320 mm
Kalapácsfej Ø	50 mm
Súly	0,98 kg
Fejhossz betétekkel	117 mm
Betét anyaga	Nylon, fehér, 100 Shore
Nyel	3 komponensű markolat
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Tartalék nylon betét, darab Kalapácsfej Ø 50 mm

754180 50