



## Kengyeles mikrométer Col leolvasás, Méréstartomány: 2-3coll



### Rendelési adatok

Rendelés száma	420650 2-3
GTIN	4045197882592
Árucikk kategória	42B

### Leírás

#### Kivitel:

Hőszigeteléssel.

**Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek.** Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival. Pontosan gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

#### Tartalom:

1-2 mérettől 1 etalon beállító pálca.

### Műszaki leírás

Orsó Ø	6,5 mm
Mérődob Ø	18 mm
Kalibrálás	B2
Kalibrálás	B2
Leolvasás	0,0001 coll
Méréstartomány	2 - 3 coll
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	Analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal  
Max. méréstartomány 100 mm

022050 100

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max.  
méréstartomány 100 mm

022040 100

---

## Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 2

421150 2