

**Garant**

**Fix 60° VHM központosító csúcs kiserelő menettel, Legnagyobb Ø / Morse-kúp: 40/4**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	323210 40/4
GTIN	4045197882646
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy pontosságú VHM csúcs. Alakzáró HM szerkezet az optimális stabilitás és törésállóság érdekében, ezáltal nincs szükség további biztonsági eszközökre.**
- **Csúcscsőszög 60 °.**
- **Magas felületminőségű szár az optimális elhelyezkedés érdekében.**
- **A teljes szerszám edzett és köszörült.**
- **Keményfém hegyek nagy kopású felhasználáshoz.**

**Leírás:**

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

Nagy pontosságú alkatrészek csiszoló megmunkálásához.

**Különleges tartozék:**

Kiserelő anya 323230 sz.

**Figyelem:**

A kiserelő anyát külön rendelje meg. A geometriai méretek DIN 806 E szerint készültek.

Fejhossz L: 72,5 mm

Külső Ø D: 40 mm

Ø d: 25 mm

Maximális körfutáshiba: 0,001 mm

Menet M: M36×1,5

## Műszaki leírás

Morse kúp	4
Külső Ø D	40 mm
Ø d	25 mm
Maximális körfutáshiba	0,001 mm
Menet M	M36×1,5
Fejhossz L	72,5 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs

---

## Tartozék

Kiszerező anya Típus M36	323230 M36
--------------------------	------------