



Univerzális csiszoló tisztító készlet 3 darabos



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 557670 |
| GTIN | 4045197297303 |
| Árucikk kategória | 52E |

Leírás

Kivitel:

Flexibilis kézi csiszolótömb, anyagába bekevert rugalmas beágyazású csiszolószemcsékkel (hosszú élettartam, teljesen elhasználható). A nyílt pórusú kötésszerkezet miatt a csiszolótest soha nem tömődik el. Alkalmas nedves és száraz csiszoláshoz. Víz- és olajálló.

Kedvező árú kivitel korunddal (A).

Készlet, mely tartalmaz egy-egy 557660 sz. durva / közepes / finom csiszoló-tisztító radírt.

Felhasználás:

Univerzális, tisztításhoz, polírozáshoz, fényesítéshez, mattírozáshoz és mindenfajta anyag csiszolásához.

Figyelem:

Víz, petróleum, paszták vagy hasonló adalékok **javítják a csiszoló hatást.**

Műszaki leírás

| | |
|----------------|--------------|
| Termék fajtája | Csiszolótömb |
|----------------|--------------|

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas |
| Acél < 55 HRC | alkalmas |
| Acél < 60 HRC | alkalmas |
| Keményfém (HM) | alkalmas |
| INOX | alkalmas |
| Ti | alkalmas |
| GG(G) | alkalmas |
| CuZn | alkalmas |
| Műanyag, GFK | alkalmas |
| Fa | feltételesen alkalmas |
| Kőzet | alkalmas |
| Lakk | alkalmas |
| Nedvesen maximum | alkalmas |
| Száraz | alkalmas |

Tartozék

| | |
|---|----------|
| Univerzális csiszoló-tisztító radír Típus M | 557660 M |
| Univerzális csiszoló-tisztító radír Típus G | 557660 G |
| Univerzális csiszoló-tisztító radír Típus F | 557660 F |