

**HOLEX****Elasto csiszoló-tisztító radír (SiC), Hossz×szélesség: 80X65mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	557680 80X65
GTIN	4045197241788
Árucikk kategória	52E

**Leírás****Kivitel:**

Flexibilis kézi csiszolótömb, anyagába bekevert rugalmas beágyazású csiszolószemcsékkel (hosszú élettartam, teljesen elhasználható). A nyílt pórusú kötészterkezet miatt a csiszolótest soha nem tömődik el. Alkalmos nedves és száraz csiszoláshoz. Víz- és olajálló.

**Kiváló minőségű kivitel nagy tisztaságú szilícium-karbid (SiC) csiszolószemcsékkel és speciális, rugalmas, szintetikus anyaggal.**

**Felhasználás:**

**Univerzális, tisztításhoz, polírozáshoz, fényesítéshez, mattírozáshoz és mindenfajta anyag csiszolásához.**

**Figyelem:**

Víz, petróleum, paszták vagy hasonló adalékok **javítják a csiszoló hatást.**

**Műszaki leírás**

Szélesség	65 mm
Magasság	20 mm
Finomsági fok	finom

Hossz	80 mm
Csiszolóanyag	Szilícium-karbid
Termék fajtája	Csiszolótömb

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		
Kőzet	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		