

**Mitutoyo****Lineáris mérce, Effektív mérési hossz L<sub>0</sub>: 100mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	499240 100
GTIN	4946368854137
Árucikk kategória	44D

## Leírás

### Kivitel:

- **Absolut mérőrendszerrel.**
- **Bekapcsolás után megjelenik az aktuális pozíció, ezáltal elmarad az időigényes rávezetés a referenciapontokra.**
- **Egyszerű szerelés és telepítés.**

### Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

### Felhasználás:

Axiális állítások pontos rögzítésére és pozicionálására pl. maró-, esztergagépeken, pozícionáló asztalokon vagy mérőkészülékeken. Szerszámgépek digitális kijelzésre történő átszerelésére is alkalmas.

### Figyelem:

**Csak a 499356 sz. kijelző készülékkel együtt használható.**

## Műszaki leírás

Mérési pontosság (20°)	7 µm
Szélesség	22 mm
Effektív mérési hossz L <sub>0</sub>	100 mm
Teljes hossz L <sub>3</sub>	278 mm

Furatközép-távolság L <sub>2</sub>	258 mm
Kábelhossz	3,4 m
Maximális mérőfej-út L <sub>1</sub>	120 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Vezetékes
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Lineáris mérce

---

## Tartozék

Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 2	499356 2
Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 3	499356 3