

## Mitutoyo

### Lineáris mérce, Effektív mérési hossz L0: 250mm



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	499240 250
GTIN	4946368854168
Árucikk kategória	44D

#### Leírás

##### Kivitel:

- **Absolut mérőrendszerrel.**
- **Bekapcsolás után megjelenik az aktuális pozíció, ezáltal elmarad az időigényes rávezetés a referenciapontokra.**
- **Egyszerű szerelés és telepítés.**

##### Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

##### Felhasználás:

Axiális állítások pontos rögzítésére és pozicionálására pl. maró-, esztergagépeken, pozícionáló asztalokon vagy mérőkészülékeken. Szerszámgépek digitális kijelzésre történő átszerelésére is alkalmas.

##### Figyelem:

**Csak a 499356 sz. kijelző készülékkel együtt használható.**

#### Műszaki leírás

Kábelhossz	3,4 m
Teljes hossz L <sub>3</sub>	428 mm
Furatközép-távolság L <sub>2</sub>	408 mm
Mérési pontosság (20°)	7 µm

Effektív mérési hossz $L_0$	250 mm
Szélesség	22 mm
Maximális mérőfej-út $L_1$	270 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Vezetékes
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Lineáris mérce

---

## Tartozék

Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 2	499356 2
Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 3	499356 3