



Mérőhasáb készlet 1. tűrés osztály, Mérőhasábok száma: 87



Rendelési adatok

Rendelés száma	480450 87
GTIN	4045197208224
Árucikk kategória	42K

Leírás

Kivitel:

Öregített speciális acélból. Edzett (HRC 64 – 66) enyhén letört éllel. Leppelt mérőfelületek.
Inkluzív nemzeti etalonra visszavezethető gyártó általi vizsgálati jegyzőkönyv: Minden mérőhasáb egyenként azonosító számmal rendelkezik. A névleges mérettől való tényleges eltérést jegyzőkönyv rögzíti. Ezzel ismert az abszolút tényleges méret.

1. tűrés osztály etalon beállítópálcák és vizsgáló idomszerek ellenőrzésére.

Tartalma:

1-1 darab, méret:: 0,5; 1,0 mm

Lépcső 0,001: 9 db 1,001 – 1,009 mm

Lépcső 0,01: 50 db 1,01 – 1,5 mm

Lépcső 0,5: 17 db 2 – 10 mm

Lépcső 10,0: 9 db 20 – 100 mm

Műszaki leírás

Mérőhasábok száma	87
Szabvány	DIN EN ISO 3650

Túrési osztály	1
Keménység	64 - 66 HRC
Alapanyag	Öregített speciális acél
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S17
Termék fajtája	Mérőhasáb

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőhasáb készlet, acél Készlet tartalma 87	020860 87
KalibrálásMérőhasáb készlet, acél / kerámia Készlet tartalma 87	020850 87