



## Laposreszelő, 1-es vágat (nagyoló), Szár nélküli hossz: 100mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	510100 100
GTIN	4009215016703
Árucikk kategória	56B

### Leírás

#### Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **nem íves reszelők** olyan fogalakkal rendelkeznek, melyek a mindenkori reszelő típushoz igazodnak.

**3 oldal vágott; tompa végű.**

#### Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

#### Szabvány:

**DIN 7261 Form A**

### Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	100 mm
Keresztmetszet	12x3 mm
Terméknév attribútum	1-es vágat (nagyoló)
Vágat	1
Vágat típusa	nagyoló
Alak	A
Alak leírása	Lapos, tompa végű
Reszelőfelület	3
reszelőnyéllel	nem
Szabvány	DIN 7261
Termék fajtája	Műhelyreszelő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		

## Tartozék

Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 80 mm	519400 80
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519400 100
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 90 mm	519510 90
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 95 mm	519600 95
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519550 100
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25