

**Mitutoyo****Lineáris mérce, Effektív mérési hossz L0: 450mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	499240 450
GTIN	4946368854205
Árucikk kategória	44D

## Leírás

**Kivitel:**

- **Absolut mérőrendszerrel.**
- **Bekapcsolás után megjelenik az aktuális pozíció, ezáltal elmarad az időigényes rávezetés a referenciapontokra.**
- **Egyszerű szerelés és telepítés.**

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Felhasználás:**

Axiális állítások pontos rögzítésére és pozicionálására pl. maró-, esztergagépeken, pozícionáló asztalokon vagy mérőkészülékeken. Szerszámgépek digitális kijelzésre történő átszerelésére is alkalmas.

**Figyelem:**

**Csak a 499356 sz. kijelző készülékkel együtt használható.**

## Műszaki leírás

Szélesség	22 mm
Maximális mérőfej-út L <sub>1</sub>	480 mm
Mérési pontosság (20°)	7 µm
Teljes hossz L <sub>3</sub>	638 mm

Effektív mérési hossz $L_0$	450 mm
Furatközép-távolság $L_2$	618 mm
Kábelhossz	3,4 m
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Vezetékes
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Lineáris mérce

---

## Tartozék

Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 3	499356 3
Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 2	499356 2