



Mérőhasáb készlet Acél, 1. tűrés osztály, Készlet tartalma: 10



Rendelési adatok

Rendelés száma	480452 10
GTIN	4045197208255
Árucikk kategória	42K

Leírás

Kivitel:

Öregített speciális acélból. Edzett, enyhén letört éllel. Leppelt mérőfelületek. (HRC 64 - 66) **A vizsgálati jegyzőkönyv (gyári kalibrálási bizonyítvány) a vizsgálati feltételek mellett minden mérőhasábhoz megadja a tényleges eltérést a névleges mérettől. Így a pontos tényleges méret ismert. A nemzeti etalonokhoz való kapcsolódást a DKD- ill. PTB-referenciakészletekre való visszavezethetőség biztosítja.** Hossztűréseket (100 mm hossz) lásd 480200 – 480300 sz.

A kivitel olyan, mint a 480450 sz.

Felhasználás:

Kengyeles mikrométerek ellenőrzésére a VDI / VDE / DGQ 2618 irányelv 10.1 lapja szerint.

Tartalma:

1-1 méret (mm): 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 méret Síküveg Ø 30 mm: 1 db.

Tartalma:

1-1 méret (mm): 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 mm méret
Síküveg Ø 30 mm: 1 db

Műszaki leírás

Készlet tartalma	10
Szabvány	DIN EN ISO 3650
Tűrés osztály	1

Alapanyag	Öregített speciális acél
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S17
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer beállító etalon

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőhasáb készlet, acél Készlet tartalma 10	020860 10
KalibrálásMérőhasáb készlet, acél / kerámia Készlet tartalma 10	020850 10