

Mitutoyo

Beépített tolómérő IP66 vízszintes, Méréstartomány: 100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	499401 100
GTIN	2050001051158
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Beépíthető tolómérő elektromágneses, induktív mérőrendszerrel. **Vízszintes beépítés. Abszolút elektronikával** és nagy, egyszerűen leolvasható kijelző-számokkal. Egyszeri nulla-pozíció beállítás, amely a következő elemcseréig (kb. 1,5 év) az abszolút nullapont marad. Maximális mérési precizitás nagyon nagy műveleti sebesség esetén is. ZERO / ABS funkció – nullázás és átkapcsolás relatívról abszolút mérésre.

Funkció:

IP66: Erős vízszög, ill. átmeneti elárasztás és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Szerszámgépeken, készülékeken stb. végzendő mérési és pozicionálási feladatokhoz.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497085 sz.

Műszaki leírás

Teljes hossz L ₂	209 mm
Kalibrálás	Az ár külön ajánlatkérésre.
Súly	390 g
Mérőszin hossza L ₁	185 mm
Méréstartomány	0 - 100 mm
Leolvasás	0,01 mm

Hibahatár	0,03 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 66
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Beépíthető tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásUniverzális tolómérő Max. méréstartomány 600 mm	021400 600
---	------------

Tartozék

Adó Típus S11E	498966 S11E
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497085 USB2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497085 D2
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497085 D1
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975