

## Mitutoyo

### Lineáris mérce, Effektív mérési hossz L0: 500mm



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	499240 500
GTIN	4946368854212
Árucikk kategória	44D

#### Leírás

##### Kivitel:

- **Absolut mérőrendszerrel.**
- **Bekapcsolás után megjelenik az aktuális pozíció, ezáltal elmarad az időigényes rávezetés a referenciapontokra.**
- **Egyszerű szerelés és telepítés.**

##### Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

##### Felhasználás:

Axiális állítások pontos rögzítésére és pozicionálására pl. maró-, esztergagépeken, pozícionáló asztalokon vagy mérőkészülékeken. Szerszámgépek digitális kijelzésre történő átszerelésére is alkalmas.

##### Figyelem:

**Csak a 499356 sz. kijelző készülékkel együtt használható.**

#### Műszaki leírás

Furatközép-távolság L <sub>2</sub>	678 mm
Teljes hossz L <sub>3</sub>	698 mm
Maximális mérőfej-út L <sub>1</sub>	540 mm
Mérési pontosság (20°)	7 µm

Szélesség	22 mm
Effektív mérési hossz $L_0$	500 mm
Kábelhossz	3,4 m
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Vezetékes
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Lineáris mérce

---

## Tartozék

Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 2	499356 2
Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 3	499356 3