

Mitutoyo

Mérőhasáb készlet 1. tűrés osztály, Mérőhasábok száma: 47



Rendelési adatok

Rendelés száma	480300 47
GTIN	4946368226835
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Gondosan válogatott, öregített acélból. Különösen kopásálló az ellenőrzött keménység miatt (HV 800). **Gondosan edzett és kézzel leppelt. Enyhén letört élek. Inkluzív a nemzeti etalonra visszavezethető gyártó általi vizsgálati jegyzőkönyv:** Minden mérőhasáb külön azonosító számmal rendelkezik. A névleges mérettől való tényleges eltérést jegyzőkönyv rögzíti. Ezáltal ismert az abszolút tényleges méret.

1. tűrés osztály etalon beállítópálcák, vizsgáló idomszerek ellenőrzésére és hosszmérő készülékek beállítására, valamint szokásos mérőszobai munkákhoz.

Tartalma:

1-1 db, méret: 1,005 mm
Lépcső 0,01: 21 db 1,00 – 1,20 mm
Lépcső 0,1: 8 db 1,3 – 2,0 mm
Lépcső 1,0: 8 db 3,0 – 10 mm
Lépcső 10,0: 9 db 20 – 100 mm

Műszaki leírás

Mérőhasábok száma	47
Szabvány	DIN EN ISO 3650
Tűrés osztály	1
Keménység	65 - 67 HRC

Alapanyag	Öregített speciális acél
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S17
Termék fajtája	Mérőhasáb

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőhasáb készlet, acél Készlet tartalma 47	020860 47
KalibrálásMérőhasáb készlet, acél / kerámia Készlet tartalma 47	020850 47