

HOLEX**Mérőhasáb készlet 2. tűrés osztály, Mérőhasábok száma: 47****Rendelési adatok**

Rendelés száma	480500 47
GTIN	4045197208279
Árucikk kategória	42K

Leírás**Kivitel:**

Öregített speciális acélból. Edzett (HRC 64 – 66) enyhén letört éllel. Leppelt mérőfelületek.

A nemzeti etalonra visszavezethető gyártó általi vizsgálati jegyzőkönyvvel: Minden mérőhasáb egyenként azonosító számmal rendelkezik. A névleges mérettől való tényleges eltérést jegyzőkönyv rögzíti. Ezzel ismert az abszolút tényleges méret.

2. tűrés osztály munka- és beállító mérőhasáb gyártáshoz.

Tartalma:

1-1 darab, méret:: 1,005 mm
Lépcső 0,01: 21 db 1,00 – 1,20 mm
Lépcső 0,1: 8 db 1,3 – 2,0 mm
Lépcső 1,0: 8 db 3,0 – 10 mm
Lépcső 10,0: 9 db 20 – 100 mm

Műszaki leírás

Mérőhasábok száma	47
Szabvány	DIN EN ISO 3650
Tűrés osztály	2

Keménység	64 - 66 HRC
Alapanyag	Öregített speciális acél
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S17
Termék fajtája	Mérőhasáb

Szolgáltatások

KalibrálásMérőhasáb készlet, acél / kerámia Készlet tartalma 47	020850 47
DAkKS kalibrálásMérőhasáb készlet, acél Készlet tartalma 47	020860 47