

**HOLEX****Mérőhasáb készlet 2. tűrés osztály, Mérőhasábok száma: 87****Rendelési adatok**

Rendelés száma	480500 87
GTIN	4045197208286
Árucikk kategória	42K

**Leírás****Kivitel:**

Öregített speciális acélból. Edzett (HRC 64 – 66) enyhén letört éllel. Leppelt mérőfelületek.

**A nemzeti etalonra visszavezethető gyártó általi vizsgálati jegyzőkönyvvel:** Minden mérőhasáb egyenként azonosító számmal rendelkezik. A névleges mérettől való tényleges eltérést jegyzőkönyv rögzíti. Ezzel ismert az abszolút tényleges méret.

**2. tűrés osztály** munka- és beállító mérőhasáb gyártáshoz.

**Tartalma:**

1-1 darab, méret:: 0,5; 1,0 mm

Lépcső 0,001: 9 db 1,001 – 1,009 mm

Lépcső 0,01: 50 db 1,01 – 1,5 mm

Lépcső 0,5: 17 db 2 – 10 mm

Lépcső 10,0: 9 db 20 – 100 mm

**Műszaki leírás**

Mérőhasábok száma	87
Szabvány	DIN EN ISO 3650

Tűrés osztály	2
Keménység	64 - 66 HRC
Alapanyag	Öregített speciális acél
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S17
Termék fajtája	Mérőhasáb

### Szolgáltatások

KalibrálásMérőhasáb készlet, acél / kerámia Készlet tartalma 87	020850 87
DAkKS kalibrálásMérőhasáb készlet, acél Készlet tartalma 87	020860 87