



## Laposreszelő, 2-es vágat (félsimító), Szár nélküli hossz: 200mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	510200 200
GTIN	4009215016802
Árucikk kategória	56B

### Leírás

#### Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **kerek és félkerek reszelők kivételével** a fogprofilok a vágathoz igazodnak.  
**3 oldal vágott; tompa végű**

#### Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

#### Szabvány:

**DIN 7261 Form A**

#### Figyelem:

Reszelő nyéllel az 510201 sz. alatt érhető el.

### Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	200 mm
Keresztmetszet	20×5 mm
Terméknév attribútum	2-es vágat (félsimító)
Vágat	2
Vágat típusa	félsimító
Alak	A
Alak leírása	Lapos, tompa végű
Reszelőfelület	3
reszelőnyéllel	nem
Szabvány	DIN 7261

Termék fajtája

Műhelyreszelő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		

## Tartozék

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519400 120
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519510 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519510 100