



**Csiszolóvászon műhelytekercs (A), barna KK 114 F, 115 mm × 50 m,  
Szemcsézet: 400**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	557850 400
GTIN	4018875206225
Árucikk kategória	56V

## Leírás

### Kivitel:

Sűrű szövésű pamutszövet egyenletesen szórt, műgyanta kötésű **normál korunddal (A)**.  
Nagyon jó szemcsetapadás, kiváló csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam.

**VSM KK 114 F** típus: **Barna szövet, rendkívül erős igénybevételhez**. Ez a minőség **különösen hajlékony, olajnak- és petróleumnak ellenáll** és hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.

Csomagolás **letépkés nélkül**.

### Felhasználás:

Fém kézi csiszolásához, de más anyagokhoz is jól alkalmazható.  
Ideális rezgőcsiszolón történő használathoz.

## Műszaki leírás

Szemcsézet	400
Finomsági fok	nagyon finom
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Műhelytekercs szélessége	115 mm
Műhelytekercs hossza	50 m
Terméknév attribútum	115 mm × 50 m
Termék fajtája	Csiszolóvászon

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Szárász	alkalmas		