



**Csiszolóvászon műhelytekercs készlet (A), barna KK 114 F, 40 mm × 50 m,  
Különböző tekercek száma: 5**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	557870 5
GTIN	2050001030337
Árucikk kategória	56V

## Leírás

### Kivitel:

Sűrű szövésű pamutszövet egyenletesen szórt, műgyanta kötésű **normál korunddal (A)**. Nagyon jó szemcsetapadás, kiváló csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam.

**VSM KK 114 F** típus: **Barna szövet, rendkívül erős igénybevételhez**. Ez a minőség **különösen hajlékony, olajnak- és petróleumnak ellenáll** és hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.

**Hossz 50 m**, csomagolás **integrált letépőkéssel. 5 darabos** = alapkivitel 1-1 db 40, 80, 150, 240, 400 szemcsézetű tekerccsel.

### Felhasználás:

Fém kézi csiszolásához, de más anyagokhoz is jól alkalmazható.

## Műszaki leírás

Különböző tekercek száma	5
Sorozat	KK114F
Csiszolóanyag	Normál korund

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Műhelytekercs szélessége	40 mm
Műhelytekercs hossza	50 m
Terméknév attribútum	40 mm × 50 m
Termék fajtája	Csiszolóvászon

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Tartó 5 műhelytekercshez20 – 50 mm×50 m	557960
Csiszolóvászon műhelytekercs (A), barnaKK 114 F Szemcsézet 80	557700 80

Csiszolóvászson műhelytekercs (A), barnaKK 114 F Szemcsézet 150	557700 150
Csiszolóvászson műhelytekercs (A), barnaKK 114 F Szemcsézet 40	557700 40
Csiszolóvászson műhelytekercs (A), barnaKK 114 F Szemcsézet 400	557700 400
Csiszolóvászson műhelytekercs (A), barnaKK 114 F Szemcsézet 240	557700 240