

**Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711X, 150×1500 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	558060 60
GTIN	4018875091784
Árucikk kategória	56V

**Leírás****Kivitel:**

**Univerzális csiszolószalag normál korund (A)** szemcsével. A csiszolóanyag alapja optimálisan a szemcséhez és a csiszolószalag típusához igazodik.

Robusztus X-vászon nagy **anyagleválasztáshoz** telepített gépeken.

**Felhasználás:**

Univerzálisan használható minden szokásos anyaghoz: **Acél**, színes- és könnyűfémek, öntvény, **alumínium ötvözetek, fa.**

**Figyelem:**

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámától talál.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	60
Sorozat	KK711X
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Csiszolószalag szélessége	150 mm
Csiszolószalag hossza	1500 mm
Terméknév attribútum	150×1500 mm
Termék fajtája	Csiszolószalag

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas	35-40 m/s	
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	32-38 m/s	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	20-25 m/s	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	32-38 m/s	H
INOX	feltételesen alkalmas	18-30 m/s	
Ti	feltételesen alkalmas	10-20 m/s	
GG(G)	feltételesen alkalmas	30-45 m/s	K
CuZn	alkalmas	35-45 m/s	N
Műanyag, GFK	alkalmas	10-30 m/s	
Fa	alkalmas	23-26 m/s	
Száraz	alkalmas		