

**Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711X, 100×1000 mm, Szemcsézet: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	558040 40
GTIN	4018875637685
Árucikk kategória	56V

Leírás**Kivitel:**

Univerzális csiszolószalag normál korund (A) szemcsével. A csiszolóanyag alapja optimálisan a szemcsézethez és a csiszolószalag típusához igazodik.

Robusztus X-vászon nagy **anyagleválasztáshoz** telepített gépeken.

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden szokásos anyaghoz: **Acél**, színes- és könnyűfémek, ötvény, **alumínium ötvözetek, fa.**

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámától talál.

Műszaki leírás

Szemcsézet	40
Sorozat	KK711X
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Csiszolószalag szélessége	100 mm
Csiszolószalag hossza	1000 mm
Terméknév attribútum	100×1000 mm
Termék fajtája	Csiszolószalag

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas	35-40 m/s	
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	32-38 m/s	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	20-25 m/s	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	32-38 m/s	H
INOX	feltételesen alkalmas	18-30 m/s	
Ti	feltételesen alkalmas	10-20 m/s	
GG(G)	feltételesen alkalmas	30-45 m/s	K
CuZn	alkalmas	35-45 m/s	N
Műanyag, GFK	alkalmas	10-30 m/s	
Fa	alkalmas	23-26 m/s	
Száraz	alkalmas		