



## Félkerek reszelő, 3-as vágat (simító), Szár nélküli hossz: 300mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 513300 300    |
| GTIN              | 4009215017694 |
| Árucikk kategória | 56B           |

### Leírás

#### Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **nem íves reszelők** olyan fogalakkal rendelkeznek, melyek a mindenkori reszelő típushoz igazodnak.

**Felületvágattal; féltompa végű.**

#### Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

#### Szabvány:

**DIN 7261 Form E**

### Műszaki leírás

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Keresztmetszet       | 30×9 mm                 |
| Szár nélküli hossz   | 300 mm                  |
| Terméknév attribútum | 3-as vágat (simító)     |
| Vágat                | 3                       |
| Vágat típusa         | simító                  |
| Alak                 | E                       |
| Alak leírása         | Félkerek                |
| Reszelőfelület       | minden oldalon vágattal |
| reszelőnyéllel       | nem                     |
| Szabvány             | DIN 7261                |
| Termék fajtája       | Műhelyreszelő           |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | feltételesen alkalmas |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | feltételesen alkalmas |                |         |
| INOX                          | feltételesen alkalmas |                |         |
| GG(G)                         | alkalmas              |                |         |
| CuZn                          | alkalmas              |                |         |
| Műanyag, GFK                  | alkalmas              |                |         |
| Fa                            | alkalmas              |                |         |

## Tartozék

|  |               |
|--|---------------|
| 2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm         | 519600 120    |
| Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm                | 519550 120    |
| Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 125 mm                | 519510 125    |
| Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 160 mm               | 519400 160    |
| Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm | 576000 100X25 |