



Sztereómikroszkóp, Típus: A60S



Rendelési adatok

Rendelés száma	491782 A60S
GTIN	7630003566154
Árucikk kategória	49B

Leírás

Kivitel:

StereoZoom mikroszkóp 5× – 30× közötti nagyítási tartománnyal, mely mind a részletek kinagyítását, mind az áttekintést lehetővé teszi. A szabadalmaztatott FusionOptics™ technológiának köszönhetően a Leica A60 13,6mm mélységélességet biztosít a legalacsonyabb Zoom fokozaton – nem szükséges magasabb elemek esetén az időigényes utófókuszálás.

- **Egyedülálló mélységélesség (13,6 mm).**
- **46 mm objektummező.**
- **Ergonomikus munkavégzés a nagy (122 mm) munkatávolságnak köszönhetően.**
- **Antisztatikus műanyag ház.**
- **Inkluzív LED gyűrűs fény, 10 fényerő fokozattal.**
- **Diffúzor a visszaverődések csökkentése érdekében (levehető).**

Mozgókaros állvánnyal.

- **Ismétlődő tárgyakhoz.**
- **Saját földelési pont az alapon.**
- **Különösen stabil nagy nagyítás melletti munkavégzéshez.**

Felhasználás:

Ideális ipari vizsgálatokhoz, szereléshez és minőségellenőrzéshez.

Tartalom:

Inkluzív tápkábel.

Opcionális tartozék:

Átvilágítás 491777 sz. BLI méret.

Műszaki leírás

LED-es megvilágító rendszer	16 Med Power SMT LEDs
Alap szélessége	266 mm
Optikai rendszer	Greenough, Fusion Optics™-szal
Maximális kinyúlás	560 mm
Látómező Ø	46 mm
Zoom	6 : 1
Maximális mélységélesség	13,6 mm
Munkatávolság	122 mm
Rávilágítás színhőmérséklete	5600 K
Nagyítás (x-szeres)	5 - 30
Betekintési szög	38 fok
Alap hossza	230 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Sztereómikroszkóp

Tartozék

Átvilágítás Típus BLI	491777 BLI
-----------------------	------------