

**Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711X, 120×1500 mm, Szemcsézet: 40****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 558050 40 |
| GTIN | 4018875382912 |
| Árucikk kategória | 56V |

Leírás**Kivitel:**

Univerzális csiszolószalag normál korund (A) szemcsével. A csiszolóanyag alapja optimálisan a szemcséhez és a csiszolószalag típusához igazodik.

Robusztus X-vászon nagy **anyagleválasztáshoz** telepített gépeken.

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden szokásos anyaghoz: **Acél**, színes- és könnyűfémek, öntvény, **alumínium ötvözetek, fa.**

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámától talál.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|--------|
| Szemcsézet | 40 |
| Sorozat | KK711X |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Csiszolószalag szélessége | 120 mm |
| Csiszolószalag hossza | 1500 mm |
| Terméknév attribútum | 120×1500 mm |
| Termék fajtája | Csiszolószalag |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | 35-40 m/s | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 32-38 m/s | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 20-25 m/s | P |
| Acél < 55 HRC | feltételesen alkalmas | 32-38 m/s | H |
| INOX | feltételesen alkalmas | 18-30 m/s | |
| Ti | feltételesen alkalmas | 10-20 m/s | |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 30-45 m/s | K |
| CuZn | alkalmas | 35-45 m/s | N |
| Műanyag, GFK | alkalmas | 10-30 m/s | |
| Fa | alkalmas | 23-26 m/s | |
| Száraz | alkalmas | | |