

HOLEX**Hajlékony csiszolószalag tartó, Csiszolószalag szélességhez: 25mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 557900 25 |
| GTIN | 4062406206963 |
| Árucikk kategória | 56Z |

Leírás**Kivitel:**

Hajlékony műanyagból, ék alakú lap-felfekvéssel. A csiszolószalag gyorsan, biztosan fogatható fel a szorítócsavarral rendelkező rögzítő kapcsokkal. Teljes hossz 280 mm, csiszolófelület hossza 120 mm.

Felhasználás:

280 mm hosszú csiszolóvászon csíkok befogásához (lapok ill. műhelytekercek). Különösen praktikus nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz. Sokoldalú felhasználhatóság, ideális kiegészítő reszelő, nehezebb munkák esetén is.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Csiszolószalag szélességhez | 25 mm |
| Termék fajtája | Csiszolószalag tartók |