

**Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711T, 13×610 mm, Szemcsézet: 120****Rendelési adatok**

Rendelés száma	558010 120
GTIN	4018875023860
Árucikk kategória	56V

Leírás**Kivitel:**

Univerzális csiszolószalag normál korund (A) szemcsével. A csiszolóanyag alapja optimálisan a szemcséhez és a csiszolószalag típusához igazodik.

40-es szemcsézet - X-vászon (robusztus). 60 - 180-as szemcsézet - T-vászon (robusztus-rugalmas) **speciális hajlékonysággal**. Optimális kézi megvezetésű csiszológépeken való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden szokásos anyaghoz: **Acél**, színes- és könnyűfémek, öntvény, **alumínium ötvözetek, fa**.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 számtól talál.

Műszaki leírás

Szemcsézet	120
Sorozat	KK711T
Csiszolóanyag	Normál korund (A)

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Csiszolószalag szélessége	13 mm
Csiszolószalag hossza	610 mm
Terméknév attribútum	13×610 mm
Termék fajtája	Csiszolószalag

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas	35-40 m/s	
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	32-38 m/s	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	20-25 m/s	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	32-38 m/s	H
INOX	feltételesen alkalmas	18-30 m/s	
Ti	feltételesen alkalmas	10-20 m/s	
GG(G)	feltételesen alkalmas	30-45 m/s	K
CuZn	alkalmas	35-45 m/s	N
Műanyag, GFK	alkalmas	10-30 m/s	
Fa	alkalmas	23-26 m/s	
Száraz	alkalmas		